


品番：EA985EG-46

品名：2.0ton/1,220mm ハンドパレットトラック



販売価格	148,300円(税抜)／163,130円(税込)		
カタログ価格	148,300円(税抜)／163,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1717ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	をくだ屋技研 (O.P.K.)	型番	CP-20L-122
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	積載荷重	2000kg
最高位	200mm	最低位	80mm
フォークサイズ	1220×685mm	爪幅	150mm
ロードホイール	材質:ウレタン サイズ: φ80×73mm	ステアリングホイール	材質:ゴム サイズ: φ180×60mm
重量	83kg		
日本製の為、高品質。荷揚げ動作も滑らかに行なえます。			
レバーを握るだけの簡単操作で、誰でも楽に運搬することができます。			
ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。			
ノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。			
リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵			
急降下を防ぎ、下降時の衝撃を和らげる急降下防止バルブ内蔵			

バルブ内を簡単に洗浄し正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵

軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.