

品番 : EA985LA-132

品名 : 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベア-(アルミ製)



販売価格	61,400円(税抜)／67,540円(税込)		
カタログ価格	61,400円(税抜)／67,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	マキテック	型番	RA-2816-1500-300-50
ローラー幅	300mm	全長	1500mm
ローラー直径	28.6mm	材質	アルミ
用途	軽荷重搬送用	ピッチ	50mm
ローラー耐荷重	42kg/本	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:250kg 1500mm:225kg 2000mm:160kg 3000mm:60kg
重量	9.7kg		

小物部品搬送に最適です

削り出しへアリング、高品質タイプ

高品質な削り出しへアリングで回転性が良く、回転音も静かです。

支持脚はEA985M-11～-23からお選び下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.