

品番：EA985LC-32

品名：300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 46,900円(税抜) / 51,590円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 46,900円(税抜) / 51,590円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/11 13:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                            |   |     |                      |
|----------------------------|---|-----|----------------------|
| メーカー                       | マキテック   | 型番  | RA-4515-1500-300-100 |
| ローラー幅                      | 300mm   | 重量  | 7.6kg                |
| ローラー耐荷重                    | 42kg/本  | 全長  | 1500mm               |
| ローラー直径                     | 45mm  | 材質  | アルミ                  |
| 用途                         | 軽荷重搬送用  | ピッチ | 100mm                |
| 脚取付間隔:耐荷重                  | 1000mm:250kg<br>1500mm:225kg<br>2000mm:160kg<br>3000mm:60kg |     |                      |
| プレスベアリング・安価タイプ             |   |     |                      |
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 |   |     |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.