



品番 : EA985MB-333

品名 : 300x2000mm / 50mm ローラーコンベア-(スチール製)



販売価格	41,900円(税抜)／46,090円(税込)		
カタログ価格	41,900円(税抜)／46,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1722ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2812P-2000-300-50
ローラー幅	300mm	全長	2000mm
ローラー直径	28.6mm	材質	スチール
用途	軽荷重搬送用	ピッチ	50mm
ローラー耐荷重	42kg/本	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	23.1kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

