



品番：EA985MC-142

品名：400x1500mm/ 50mm ローラーコンベア-(スチール製)



販売価格	39,200円(税抜)／ 43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜)／43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	マキテック	型番	R-3812P-1500-400-50
ローラー幅	400mm	全長	1500mm
ローラー直径	38.1mm	材質	スチール
用途	中軽荷重搬送用	ピッチ	50mm
ローラー耐荷重	80kg/本	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	25.5kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11～23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

