品番: EA985MD-331

品名:300x1000mm/50mm ローラーコンヘ・アー(スチール製)



販売価格	<b>33,000円</b> (税抜)/36,300円(税込)					
カタログ価 格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 10:11現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1722ページ					





こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

## こちらの商品は重上渡し品です。

## 仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2212P-1000-300-50
ローラー幅	300mm	ローラー耐荷重	14kg/本
全長	1000mm	ローラー直径	22.2mm
材質	スチール	用途	軽荷重搬送用
ピッチ	50mm	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	9.6kg		

プレスベアリング・安価タイプ

支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。

## 株式会社エスコ