

品番：EA985MD-341

品名：400x1000mm/ 50mm ローラーコンベア(スチール製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,400円(税抜) / 38,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,400円(税抜) / 38,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 08:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1673ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------|---|
| メーカー | マキテック | 型番 | R-2212P-1000-400-50 |
| ローラー幅 | 400mm | ローラー耐荷重 | 10kg/本 |
| 全長 | 1000mm | ローラー直径 | 22.2mm |
| 材質 | スチール | 用途 | 軽荷重搬送用 |
| ピッチ | 50mm | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg |
| 重量 | 11.2kg | | |
| プレスベアリング・安価タイプ | | | |
| 支持脚はEA985M-11～-23からお選び下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

