


品番：EA985MD-342

品名：400x1500mm/ 50mm ローラーコンベア(スチール製)



販売価格	51,200円(税抜) / 56,320円(税込)		
カタログ価格	51,200円(税抜) / 56,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2212P-1500-400-50
ローラー幅	400mm	ローラー耐荷重	10kg/本
全長	1500mm	ローラー直径	22.2mm
材質	スチール	用途	軽荷重搬送用
ピッチ	50mm	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	16.8kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11～23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

