

品番：EA985PM-1

品名：50x4300mm パレットベルト(マジックタイフ° / 黒)



販売価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
カタログ価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



横巻タイプの取付方
H:4105cm
B:120cm
標準積高:105+120+105+120
=450cm(4.5m)
※H・Bは目安です。実際には積高・積幅により異なります。



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	MS5P-4043
有効締付寸法	4.0~4.3m	ベルト幅(mm)	50
材質	ポリプロピレン	カラー	ブラック
引張破断強度	130kgf	使用温度	-10~80℃

横巻タイプ

使い捨てPPバンドやストレッチフィルムの代わりに、繰り返し使用できる荷くずれ防止ベルト

マジックテープ式で、脱着がワンタッチ

ベルトのねじれが分かるライン表示入り

<使用上の注意>

- ・強く圧着して下さい。圧着が弱いとはずれる場合があります。
- ・ベルトの著しい傷、縫糸のほつれや、切断のあるものは使用しないでください。
- ・金具などに傷、変形のあるものは使用しないでください。
- ・ベルトが鋭角な角に当たる場合はコーナープロテクターやスリーブの角当りをしてご使用ください。
- ・玉掛け作業には使用しないでください。

代替品

品番	EA985PM-2
コメント	取付範囲:4.3-4.6m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.