


品番：EA985R-12

品名：1030x840x988mm/ 500kg メッシュハ°レット(キャスター付)



販売価格	86,900円(税抜) / 95,590円(税込)		
カタログ価格	86,900円(税抜) / 95,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1666ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	806590
積載荷重	500kg	コンテナサイズ	外寸:1030×840×855(H)mm 内寸:980×780×700(H)mm 有効内寸:980×780×680(H)mm
外寸サイズ	1030×840×988(H)mm	重量(kg)	54.5
容量	535L	材質	特殊超強化ポリプロピレン
車輪	自在×2、固定×2	車輪径	150mm(ゴム車)
キャスター付			
金属製を上回る強度と使いやすさ			
折りたたみ式			
★サイドゲート付、両面が半開・全開します。			
タフライトG技術の採用により、圧縮荷重は金属製メッシュボックスと比較し、約2倍以上。			

オール樹脂製にすることで金属製従来品と比較し、17.2%の軽量化(-8.3kg)を実現。

長側面(上板)に印刷面【133×230mm(タテ×ヨコ)】を配置。

オール樹脂製のため錆(サビ)の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけのため省スペースで実施可能。

長側面の扉は両長辺に設置しており、前後の方向性がありません。

代替品



品番 EA985R-8

コメント 材質:スチール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.