

品番：EA985R-16

品名：1200x1020x905mm メッシュパレット(回転フォーク対応)



販売価格	105,300円(税抜) / 115,830円(税込)		
カタログ価格	105,300円(税抜) / 115,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1666ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	803270
商品名	TLコンパレッターF#830DB	積載荷重	1000kg
コンテナサイズ	外寸:1200×1020×905(H)mm 内寸:1150×960×750(H)mm 有効内寸:1150×960×730(H)mm	重量(kg)	56.6
材質	特殊超強化ポリプロピレン	容量	828L
圧縮荷重	248.9kN(25385kgf)(2段圧縮)	折りたたみ時全高	320mm
カード差込口幅	240、258mm	色	Aグレー
備考	回転フォークリフト対応		

折りたたみ式

既存のコンパレッターが進化!回転フォークリフトでも使用できます!

下面にデッキボードが一体化された TL コンパレッターです。

回転フォークによる内容物の排出が容易に短時間でこなえ、作業効率化をもたらします。

また、コロコンなどの搬送ラインでも引っかかりなく使用できます。

両長側面が半開放が可能で、内容物の出し入れが楽に行えます。

回転機能のないフォークリフトでも使用できます。

金属製を上回る強度と使いやすさ

オール樹脂製のため錆の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけの為、省スペースで実施可能。

折畳状態においても段積機構があり、安定した段積みが可能。

サイドゲート付、両面が半開・全開します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.