

品番：EA985R-16

品名：1200x1020x905mm メッシュパレット(回転フォーク対応)



販売価格	98,600円(税抜) / 108,460円(税込)		
カタログ価格	98,600円(税抜) / 108,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/13 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	803270
商品名	TLコンパレッターF#830DB	積載荷重	1000kg
コンテナサイズ	外寸:1200×1020×905(H)mm 内寸:1150×960×750(H)mm 有効内寸:1150×960×730(H)mm	重量(kg)	56.6
材質	特殊超強化ポリプロピレン	容量	828L
圧縮荷重	248.9kN(25385kgf)(2段圧縮)	折りたたみ時全高	320mm
カード差込口幅	240、258mm	色	Aグレー
備考	回転フォークリフト対応		

折りたたみ式

既存のコンパレッターが進化!回転フォークリフトでも使用できます!

下面にデッキボードが一体化された TL コンパレッターです。

回転フォークによる内容物の排出が容易に短時間でこなえ、作業効率化をもたらします。

また、コロコンなどの搬送ラインでも引っかかりなく使用できます。

両長側面が半開放が可能で、内容物の出し入れが楽に行えます。

回転機能のないフォークリフトでも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.