


品番：EA985R-17

品名：1200x1020x950mm メッシュパレット(回転フォーク対応)



販売価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
カタログ価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 17:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1666ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	803280
商品名	TLコンパレッターF#880DB	積載荷重	1000kg
コンテナサイズ	外寸:1200×1020×950(H)mm 内寸:1150×960×795(H)mm 有効内寸:1150×960×775(H)mm	重量(kg)	57
材質	特殊超強化ポリプロピレン	容量	877.7L
圧縮荷重	244.4kN(24926kgf)(2段圧縮)	折りたたみ時全高	320mm
色	Aグレー	備考	回転フォークリフト対応
カード差込口幅	240、258mm		

折りたたみ式

既存のコンパレッターが進化!回転フォークリフトでも使用できます!

下面にデッキボードが一体化された TL コンパレッターです。

回転フォークによる内容物の排出が容易に短時間で行なえ、作業効率化をもたらします。

また、コロコンなどの搬送ラインでも引っかかりなく使用できます。

両長側面が半開放が可能で、内容物の出し入れが楽に行えます。

回転機能のないフォークリフトでも使用できます。

金属製を上回る強度と使いやすさ

オール樹脂製のため錆の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけの為、省スペースで実施可能。

折畳状態においても段積機構があり、安定した段積みが可能。

サイドゲート付、両面が半開・全開します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.