



品番：EA986CF-125

品名：125mm キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ESD)



販売価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
カタログ価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1700ページ		



### 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×32
全高(mm)	165	耐荷重(kg)	135
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1200
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー)		
ボールベアリング			
導電性・帯電防止仕様			
ESDとは静電気を放電するという意味です。 静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことができます。			
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.