


品番：EA986CL-200

品名：200mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付)



販売価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/15 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1658ページ1700ページ		



## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	φ200×50
全高(mm)	237	耐荷重(kg)	350
プレートサイズ	135×110mm	取付ピッチ	105×75mm
穴径	11mm	重量(g)	3720
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: 弾性ソリッドゴム		
ボールベアリング			
高い耐荷重、高弾性によりスムーズかつ静かな走行で、キャスター跡が付きません。			
長期耐久性			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.