


品番：EA986CT-125

品名：125mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,240円(税抜) / 6,864円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,240円(税抜) / 6,864円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 00:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0626ページ1652ページ1701ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|------------------------------|-----------|---------|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | φ125×38 |
| 全高(mm) | 165 | 耐荷重(kg) | 200 |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1260 |
| 材質 | 金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: ポリアミド | | |
| ローラーベアリング | | | |
| -40℃から+90℃までの耐熱 | | | |
| ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.