

品番：EA986CW-31

品名：260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,160円(税抜) / 8,976円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,160円(税抜) / 8,976円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/07/02 17:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1701ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                  |                             |         |            |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 車輪径×幅(mm)                        | 260×85                      | 耐荷重(kg) | 200        |
| 軸径(mm)                           | 20                          | ハブ長さ    | 60mm(内側寄り) |
| 材質                               | タイヤ:ゴム(エア入り)<br>ホイールリム:スチール | タイヤ模様   | ジグザグ       |
| ショア硬度                            | 63(±3)                      | 使用温度範囲  | -20~50℃    |
| 入数                               | 1個                          |         |            |
| 旧EA520FD-3用替タイヤ                  |                             |         |            |
| ローラーベアリング                        |                             |         |            |
| 高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 |                             |         |            |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.