

品番：EA986DP-2

品名：150kg リフター&ローラーセット



販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/07 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2001ページ		



仕様

〈セット内容〉	リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋	積載均等耐荷重	リフター:150kg、 台車(1台):100kg(4個使用の場合は 300kgまで)
サイズ	リフター:67x44x320(H)mm 台車:80(W)x100(D)x30(H)mm てこベース:75(W)x75(D)x20(H)mm	重量	リフター:258g、台車(1台):89g
材質	リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション	床高さ	30mm

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。

「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。

4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。

台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

