品番: EA986DP-40A

品名:100kg リフター&ローラーセット



販売価格	<b>13,500円</b> (税抜)/14,850円(税込)				
カタログ価 格	13,500円(税抜)/14,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/08/30 08:36現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ	2044ページ				









## 仕様

〈セット内容〉	リフター、台車×4、てこベース×3、収納 袋	積載均等耐荷重	リフター:150kg 台車(1台):100kg
サイズ	リフター:64×50×399(H)mm 台車: ø139×28(H)mm	床高さ	30mm
重量	リフター:280g、 台車(1台):141g	材質	リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、 台車:ABS・鉄・発泡ゴム、 てこベース:ABS

台車は360度自在に移動可能

保管や持ち運びに便利な収納袋付

てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。

グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。

フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。

フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。

家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。

車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。

300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。

安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。

高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。

てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。

輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.