

品番：EA986DP-40A

品名：100kg リフター&ローラーセット



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/07 11:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2001ページ		



### 仕様

〈セット内容〉	リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋	積載均等耐荷重	リフター:150kg 台車(1台):100kg
サイズ	リフター:64×50×399(H)mm 台車:φ139×28(H)mm	床高さ	30mm
重量	リフター:280g、 台車(1台):141g	材質	リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、 台車:ABS・鉄・発泡ゴム、 てこベース:ABS

台車は360度自在に移動可能

保管や持ち運びに便利な収納袋付

てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。

グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。

フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げているので、さらに家具の下に入れやすくなっています。

フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持ち上げられます。

家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。

車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。

300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。

安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。

高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。

てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。

輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.