


品番：EA986FB-2

品名：60mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)




販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CAC7-060CBL
仕様	ねじ式自在キャスター	ねじサイズ(ピッチ)	M12×25mm(1.75)
車輪径×幅	60×24mm	取付高	83mm
耐荷重	51kg	材質	車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD
質量	290g		
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA986TG-33
	コメント	60x46mm/80kg ダブル車輪 M10x1.5

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

