


品番：EA986FB-3

品名：80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,970円(税抜) / 2,167円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,970円(税抜) / 2,167円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/04 02:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1677ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |             |            |                                              |
|---------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| メーカー    | イマオコーポレーション | 型番         | CAC7-080CBL                                  |
| 仕様      | ねじ式自在キャスター  | ねじサイズ(ピッチ) | M12×25mm(1.75)                               |
| 車輪径×幅   | 80×24mm     | 取付高        | 104mm                                        |
| 耐荷重     | 56.1kg      | 材質         | 車輪:ゴム<br>ホイール:ポリアミド<br>軸受:スチール<br>ブラケット:SPHD |
| 質量      | 390g        |            |                                              |
| RoHS対応品 |             |            |                                              |

#### 代替品

|                                                                                    |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|  | 品番   | EA986PT-803              |
|                                                                                    | コメント | 75x20mm/50kg ステンレス金具 M12 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

