

品番：EA986FB-8

品名：80mm/M12 キャスター-(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/22 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1726ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CAC7-080CBF
仕様	自在ストッパー付	材質	金具: スチール、車輪: ゴム
ねじサイズ(ピッチ)	M12×25mm(1.75)	車輪径×幅	80×24mm
取付高(H)	104mm	耐荷重	56.1kg

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

代替品

	品番 EA986PT-814 コメント 75x20mm/50kg ステンレス金具 M12
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.