

品番 : EA986GA-1

品名 : 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバード)



販売価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	125×37.5mm
全高	150mm	耐荷重	50kg(4km/h時)
耐熱温度	-25~80°C(60°Cを超えると耐荷重が低下します。)	タイヤ硬度	50 ショアA
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	材質	金具:スチール 車輪:軟質ゴム

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

### 代替品

品番	EA986JA-125
コメント	125x37.5mm/100kg サイズは同じです



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.