品番: EA986GA-13

品名: 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバ-)



販売価格	14,400円 (税抜)/ 15,840円(税込)				
カタログ価格	14,400円(税抜)/15,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/26 04:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1735ページ				













静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、車輪:軟質ゴム
車輪径×幅	200×50mm	全高	235mm
耐熱温度	-25~80℃(+60℃を超えると耐荷重 が低下します)	耐荷重(kg)	100(4km/h走行時)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

プレート取付け型

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

代替品



品番 EA986JB-200

コメント 200x50mm/205kg サイズは同じです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.