


品番：EA986GA-21

品名：125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソトラバー)



販売価格	9,980円(税抜) / 10,978円(税込)		
カタログ価格	9,980円(税抜) / 10,978円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 12:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		




Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Excellent

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 劣化が少なく、高い歩行性を発揮し、滑り止まり効果も優れています。歩行時の騒音が小さく、歩行時の静粛性も優れています。

【ゴム車輪のメリット】
 ● 歩行時の騒音が小さく、歩行時の静粛性も優れています。
 ● 劣化が少なく、高い歩行性を発揮し、滑り止まり効果も優れています。
 ● 歩行時の静粛性も優れています。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングに比べて、歩行時の騒音が小さく、歩行時の静粛性も優れています。また、ローラーベアリングは、歩行時の静粛性も優れています。

硬度	騒音	転がり抵抗
E	A	C



耐荷重 50kg

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	50(4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具:スチール 車輪:軟質ゴム
タイヤ硬度	50 ショアA	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
オフセット	38mm		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-3
コメント 耐荷重100kg、車輪:ソリッドゴム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.