


品番：EA986GB-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●●● Good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●● Very good



硬度 騒音 転抵抗  
 D B C



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在ストッパー無し	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	125×37.5mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐荷重	120kg (4km/h時)		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.