

品番：EA986GD-100

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,930円(税抜) / 8,723円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,930円(税抜) / 8,723円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 01:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



Rolling resistance (転抵抗)
●●● Good
Operating noise (静音性)
●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●● Very good



硬度 騒音 転抵抗
D B C



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|-------|-----------|-----|--|
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 二層式ソリッドゴム |
| 車輪径×幅 | 100×30mm | 全高 | 125mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ | 耐荷重 | 100kg (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | | |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

