

品番 : EA986GD-100

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	7,930円(税抜)／8,723円(税込)		
カタログ価格	7,930円(税抜)／8,723円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリットゴム
車輪径×幅	100×30mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80°C	耐荷重	100kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

### プレート取付け型

