

品番：EA986GE-100

品名：100mm キャスター(自在金具・差込型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,480円(税抜) / 3,828円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,480円(税抜) / 3,828円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2025/05/14 16:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1735ページ | | |

Rolling resistance (転抵抗)
■■■ Very good
 Operating noise (静音性)
■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
■■■ Very good

耐荷重
70kg

| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| C | C | B |

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|-------------|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | φ100×25 |
| 取付高(H)mm | 121 | 耐荷重(kg) | 70 (3km/h時) |
| 固定ピンサイズ | φ11×30.5mm | 重量(g) | 403 |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム | | |
| ボールベアリング | | | |
| 差込み型 | | | |
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | | | |
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | | | |
| オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | | | |

軽荷重タイプ

代替品



品番 EA986GF-100
コメント M10x30mm ねじ式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.