



品番：EA986GE-100

品名：100mm キャスター(自在金具・差込型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,440円(税抜) / 3,784円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,440円(税抜) / 3,784円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/01 06:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1687ページ | | |



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---------|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | φ100×25mm |
| 取付高 | 121mm | 固定ピンサイズ | φ11×30.5mm |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 耐荷重 | 70kg (3km/h時) | 重量 | 403g |
| 偏心(オフセット) | 33mm | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |

ボールベアリング

差込み型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA986GF-100 コメント M10x30mm ねじ式</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.