



品番：EA986GF-12

品名：75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)



販売価格	3,690円(税抜)／4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜)／4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1,012 (2026/02/26 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	耐荷重	60kg (3km/h時)
車輪径×幅	φ75×25mm	取付高(H)	98mm
偏心(オフセット)	28mm	ねじサイズ	M10×30mm
ねじピッチ	1.5	重量	343g
耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		
ボールベアリング			
ねじ取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。			
タイヤは床に跡が付きにくくなっています。			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.