


品番：EA986GF-607

品名：75mm キャスター(自在金具・穴付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,150円(税抜)／2,365円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,150円(税抜)／2,365円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/24 11:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



Rolling resistance (転抵抗)  
●●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●●● Good



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

|                  |                                  |         |         |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 仕様               | 自在車輪(ストッパー無し)                    | 耐熱温度    | -20～60℃ |
| 材質               | 金具:スチール、<br>車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) | 車輪径×幅   | 75×25mm |
| 全高               | 98mm                             | 耐荷重(kg) | 75      |
| 取付穴径(mm)         | 11                               |         |         |
| ボールベアリング         |                                  |         |         |
| 軽荷重タイプ           |                                  |         |         |
| ボルト穴付き型          |                                  |         |         |
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 |                                  |         |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.