


品番：EA986GF-612

品名：125mm キャスター(自在金具・穴付)



販売価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
カタログ価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)  
●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Good



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	φ125×32mm
全高	158mm	耐荷重(kg)	120
取付穴径(mm)	13	耐熱温度	-20~60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)		
ボールベアリング			
ボルト穴付き型			
軽荷重タイプ			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.