


品番：EA986GF-615

品名：150mm キャスター(自在金具・穴付)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/23 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	φ150×32mm
全高	182mm	偏心(オフセット)	40mm
取付穴径	13mm	プレートサイズ	φ57mm
耐熱温度	-20~60°C(30°Cを超えると負荷容量が低下)	タイヤ硬度	85 ショアA
耐荷重	110kg	重量	約800g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) リム:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン		

ボールベアリング

自在ヘッドはダブルボールベアリングでガタつきが少なく滑らかな回転があり長寿命です。

グレーカラーで走行痕が付きにくく、静かに走行できます。

金具は多くの腐食性物質に対して高い耐性を持っています。

糸くずガード付きで車軸へのゴミや糸くずの巻き込みを防ぎます。

ボルト穴付き型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.