


品番：EA986GF-705

品名：50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/07/10 04:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1735ページ | | |



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

| | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | φ50×19mm |
| 全高 | 69mm | 耐荷重(kg) | 50 |
| 取付穴径(mm) | 11 | 耐熱温度 | -20~60℃ |
| 材質 | 金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) | | |
| ボールベアリング | | | |
| ボルト穴付き型 | | | |
| 軽荷重タイプ | | | |
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.