


品番 : EA986GF-710

品名 : 100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)



販売価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/16 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	φ100×32mm
全高	133mm	偏心(オフセット)	40mm
取付穴径	13mm	プレートサイズ	φ57mm
耐熱温度	-20~60°C	タイヤ硬度	85 ショアA
耐荷重	110kg	重量	約700g
材質	金具:スチール 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)		

ボールベアリング

軽荷重タイプ

ボルト穴付き型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.