

品番 : EA986GG-22



品名 : 75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 14:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転滚动)
■■■■■ Good
■■■■■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■■ Very good



導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	75×25mm
耐荷重	45kg(3km/h時)	全高	100mm
重量	0.351kg	耐熱温度	-20~60°C (+30°Cを超えると耐荷重が低下します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー	ボルト穴径	6.2mm

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは導電性のあるポリプロピレン製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

