

品番 : EA986GG-75

品名 : 75mm キャスター(固定金具)




販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転がり)
★★★★★ Very good
Operating noise (静音性)
★★★★ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
★★★★ Very good



硬度 | 騒音 | 転抵抗
D | B | B



適合重
60kg



適合重
60kg

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	固定	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	車輪径×幅(mm)	75×25
全高(mm)	100	軸幅	30mm
耐荷重(kg)	60 (3km/h時)	タイヤ硬度	80 ショアA
重量(g)	285	ボルト穴径	6.2mm

ボールベアリング

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.