



品番：EA986GG-75

品名：75mm キャスター(固定金具)



販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



リムは衝撃に強いナイロン製

### 仕様

仕様	固定	車輪径×幅	75×25mm
全高	100mm	ボルト穴径	6.2mm
ボルト穴間距離	48(38)×48(38)mm	プレートサイズ	60×60mm
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐荷重	60kg(3km/h時)	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム リム:ナイロン6
重量	285g		

オイルを除く腐食性物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。  
タイヤが灰色のため、タイルの床などにタイヤの黒い擦り跡が付きません。

ボールベアリング

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.