


品番 : EA986GH-2

品名 : 75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/07 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■■■□ Good
■■■■□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■□ Very good



硬度	D
騒音	B
転抵抗	B



耐荷重
60kg

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	車輪径×幅(mm)	75×25
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	60 (3km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	重量(g)	370
軸幅	30mm	ボルト穴径	6.2mm

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.