品番: EA986GH-2

品名: 75mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	2,610円 (税抜)/ 2,871円(税込)				
カタログ価 格	2,610円(税抜)/2,871円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/06 08:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1736ページ				





















リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)	車輪径×幅(mm)	75×25
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	60 (3km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	重量(g)	370
軸幅	30mm	ボルト穴径	6.2mm

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.