


品番：EA986GH-75

品名：75mm キャスター(自在金具)



販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■□□ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Very good



硬度 騒音 転抵抗
 D B B



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	車輪径×幅(mm)	75×25
全高(mm)	100	軸幅	30mm
耐荷重(kg)	60 (3km/h時)	タイヤ硬度	80 ショアA
重量(g)	285		

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.