品番: EA986GN-2

品名: 75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



販売価格	7,620円(税抜)/8,382円(税込)					
カタログ価 格	7,620円(税抜)/8,382円(税込)					
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/10 12:33現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1741ページ					



















ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)	車輪径×幅(mm)	75×(25×2)
全高(mm)	101	軸幅	31mm
耐荷重(kg)	100 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	670		

ボールベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

軽荷重タイプ

株式会社エスコ