

品番：EA986GN-2

品名：75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,470円(税抜) / 8,217円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,470円(税抜) / 8,217円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/09 22:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ | | |



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good



硬度 | 騒音 | 転抵抗
C | C | B



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|--|
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー(TPE) |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | 車輪径×幅(mm) | 75×(25×2) |
| 全高(mm) | 101 | 軸幅 | 31mm |
| 耐荷重(kg) | 100 (3km/h時) | タイヤ硬度 | 85 ショアA |
| 重量(g) | 670 | | |
| ボールベアリング | | | |
| プレート取付け型 | | | |
| 自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | | | |
| 軽荷重タイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

