




品番：EA986GP-2

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
カタログ価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	125×40mm
全高	150mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	55ショアA
耐荷重	150kg	重量	約800g
材質	金具: スチールスチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ソフトゴム ホイールセンター: ナイロン6		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです

プレート取付け型

中荷重タイプ

糸ガード付き

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.