

品番：EA986GP-80

品名：80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)



販売価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
カタログ価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/13 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Good



ボールベアリング
 ボールベアリングは高負荷、ハイスピードでの使用に耐えられます。また、摩擦的に摩擦を減らすことで、ボールの寿命を延ばすことができます。

硬度	騒音	転抵抗
C	C	B



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン
車輪径×幅(mm)	80×32	全高(mm)	111
軸幅	36mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
耐荷重(kg)	100 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	401		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

耐薬品性

プレート取付け型

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.