


品番：EA986GQ-12

品名：75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/03/23 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	φ75×25mm
取付高	98mm	偏心(オフセット)	28mm
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
耐熱温度	-20~60℃	タイヤ硬度	85 ショアA
耐荷重	75kg	重量	約0.3kg
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪の跡がつきにくいゴム車輪

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

軸部分へのゴミや糸くずの侵入を防ぐプラスチック製の糸くずガードが装備されており、清潔な環境での使用に適しています。

ストップフィックス付き

車輪の回転と旋回部の両方を同時に固定できるため、装置をしっかりと安定させることができます。

ねじ取り付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.