品番: EA986GQ-150

品名: 150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)



販売価格	<b>12,500円</b> (税抜)/13,750円(税込)					
カタログ価 格	12,500円(税抜)/13,750円(税込)					
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/26 02:36現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1737ページ					

















## リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

IT-14							
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール 車輪:サーモプラスチックラバー (TPE) リム:ポリプロピレン				
車輪径×幅	150×32mm	全高	185mm				
軸幅	33mm	耐荷重	110kg				
耐熱温度	-20~60℃						
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様							
自在取付け金具の自在旋	回部内もボールベアリング仕様になっていま	च च					

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

プレート取付け型

## 株式会社エスコ