


品番：EA986GQ-21

品名：50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/03/31 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	φ50×19mm
取付高	69mm	偏心(オフセット)	23mm
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
耐熱温度	-20~60℃(30℃を超えると負荷容量が低下)	耐荷重	50kg(3km/h)
タイヤ硬度	85ショアA	重量	約200g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) ホイールセンター:耐衝撃性のある高品質ポリプロピレン		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪の跡がつきにくいゴム車輪

ねじ取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.